

**Garant****VHM maró, bevonat nélkül, Ø e8 DC: 8mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 209320 8      |
| GTIN              | 4045197478733 |
| Árucikk kategória | 11X           |

## Leírás

**Kivitel:**

Speciális geometria alumínium és műanyag megmunkálásához.

**Felhasználás:**Rendkívül éles vágóélek, **speciálisan műanyag megmunkálásához.**

## Műszaki leírás

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Nyak Ø D <sub>1</sub>                           | 7,8 mm                          |
| Vágóél Ø D <sub>c</sub>                         | 8 mm                            |
| Előtolás f <sub>z</sub> horonymaráshoz PMMA-ban | 0,03 mm                         |
| Kinyúlási hossz L <sub>1</sub> nyakrésszel      | 27 mm                           |
| Előtolás f <sub>z</sub> szélezéshez PMMA-ban    | 0,04 mm                         |
| Fogak száma Z                                   | 2                               |
| Szár Ø D <sub>s</sub>                           | 8 mm                            |
| Teljes hossz L                                  | 70 mm                           |
| Élhossz L <sub>c</sub>                          | 22 mm                           |
| Fogásvételi irány                               | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár  | DIN 6535 HA, h6                 |
| Tűrés névleges Ø                                | e8                              |
| Spirálszög                                      | 20 fok                          |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Sarokletörés szöge                     | 90 fok                       |
| Bevonat                                | bevonat nélkül               |
| Szerszámanyag                          | VHM                          |
| Szabvány                               | Gyári szabvány               |
| Típus                                  | W                            |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | 0,5×D szélezésnél            |
| Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél | Teli horony fogásmélység 1×D |
| belső hűtés                            | nem                          |
| Színes gyűrű                           | sárga                        |
| Termék fajtája                         | Sarokmaró                    |

## Felhasználói adatok

|                      | Felhasználás          | $V_c$     | ISO kód |
|----------------------|-----------------------|-----------|---------|
| Alu                  | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N       |
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 140 m/min | N       |
| Alu > 10% Si         | feltételesen alkalmas | 105 m/min | N       |
| PMMA Akрил           | alkalmas              | 190 m/min | N       |
| PE-HD                | alkalmas              | 140 m/min | N       |
| PA 66                | alkalmas              | 160 m/min | N       |
| PEEK                 | alkalmas              | 140 m/min | N       |
| PF 31                | alkalmas              | 120 m/min | N       |
| Honeycomb szendvics  | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N       |
| Cu                   | alkalmas              | 150 m/min | N       |
| CuZn                 | feltételesen alkalmas | 180 m/min | N       |
| Nedvesen maximum     | alkalmas              |           |         |
| Száraz               | feltételesen alkalmas |           |         |
| Levegő               | alkalmas              |           |         |

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB

129100 HB