

rapid**Tömlőtekerceslő acéllemez ház, Típus: 15****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080076 15
GTIN	4030704090041
Árucikk kategória	08A

Leírás**Kivitel:**

Tömlőtekerceslő **megvezetett**, hosszú élettartamú acélrugókkal meghajtott **lehúzó és feltekerceslő automatikával fordulatonként többszöri rögzítéssel**.

Nyitott acél tömlőtekerceslők **festett, részben horganyzott acéllemez kivitelben változtatható kivezetővel** és robusztus **gumitömlővel**.

Felhasználás:

Levegőhöz, vízhez, olajhoz, gázolajhoz alkalmas.

Az ergonómia növelése érdekében a nem feszített kábelekkel való munkavégzés, valamint a rend biztosításával és a padlón fekvő kábelek jelentette belest- és sérülésveszély elkerülésével.

Műszaki leírás

Használható tömlőhossz	15 m
Kimeneti csatlakozó	1/2 coll
Maximális üzemi nyomás	50 bar
Bemeneti csatlakozó	1/2 coll
Ház anyaga	Acéllemez, festett

Ház magassága	494 mm
Ház mélysége	180 mm
Ház szélessége	470 mm
Termék fajtája	Tömlőtekerceselő