

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Neodímium, Ø: 6mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085924 6
GTIN	2050001737717
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Hőálló maximum 80 °C-ig.**
- **Horganyzott felület, neodímium mágnesmag.**
- **Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Ø	6 mm
Magasság	4,5 mm
Magasság menettel	11,5 mm
Súly	2,7 g
Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális hőállóság	80 °C
Menetes persely	igen
Névleges tartóerő	5 N

Menet	M3 mm
Mágnestag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M3	085921 M3
---	-----------