



Rögzítő mágnes akasztóval, Neodímium, Típus: E1072/NEO



Rendelési adatok

Rendelés száma	085974 E1072/NEO
GTIN	5012095619413
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

360°-ban szabadon forgatható a mágnes alap körül, és 180°-ban billenthető.

Felhasználás:

ideális különböző cikkek felakasztásához csavarok és szögek nélkül.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	400 N
Ø	36 mm
Súly	65 g
Magasság	65 mm
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

