



## Rögzítő mágnes akasztóval, Neodímium, Típus: E1070/NEO



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085974 E1070/NEO
GTIN	5012095619390
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

**Kivitel:**

360°-ban szabadon forgatható a mágnes alap körül, és 180°-ban billenthető.

**Felhasználás:**

ideális különböző cikkek felakasztásához csavarok és szögek nélkül.

### Műszaki leírás

Ø	25 mm
Súly	38 g
Magasság	65 mm
Névleges tartóerő	180 N
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

