



Rögzítő mágnes karabinerrel, Neodímium, Típus: E1066/NEO



Rendelési adatok

Rendelés száma	085975 E1066/NEO
GTIN	5012095617716
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Hőálló maximum 80°C-ig.

Felhasználás:

Ideális kötelek, huzalok és kábelek stb. megtartásához és felakasztásához.

Műszaki leírás

Ø	28 mm
Névleges tartóerő	200 N
Maximális hőállóság	80 °C
Magasság	14 mm
Súly	30 g
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

