



Lapos rögzítőmágnes készlet, 2 darabos menetes persellyel lapos, Neodímium, Ø: E857/2mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085973 E857/2
GTIN	5012095619338
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt lapos rögzítőmágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3-6-szoros tartóerővel.**
- **Korrózióálló és felületvédelem a gumírozott felületnek köszönhetően.**
- **A gumírozás növeli az oldalsó tartóerőket.**
- **Neodímium mágnesmag.**

Felhasználás:

Lakkozott felületeken nem hagy karcot és nem csúszik le.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	85 N
Magasság menettel	6 mm
Menet	M4
Mágnesmag anyaga	Neodímium
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

