

Rúdmágnes illesztési mérettel, SmCo₅, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085928 10
GTIN	2050000965159
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 200 °C-ig.**
- **Szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Munkadarab felülete	Nikkel
Maximális hőállóság	200 °C
Ø	10 mm
Névleges tartóerő	40 N
Magasság	20 mm
Maximális rövidítési méret, hátoldal	8 mm
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

