

**Garant****HiPer-Drill fej h7, HB7630, Ø D: 29-Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231650 29-X
GTIN	4062406636616
Árucikk kategória	20N

**Leírás****Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban  $\leq 20 \mu\text{m}$ . IT9 pontosságú furatokhoz.

**Figyelem:**

A forgácsolási adatok az  $5 \times D$  D alapszszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre. Szállítási idő: 10 munkahét

Minimális rendelési mennyiség: 3 db

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a sztoornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

**Műszaki leírás**

Sorozat	HiPer-Drill
Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Alapelem méret	29 mm

Ø tartomány	29 - 29,99 mm
Csúcsszög	135 fok
Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		

## Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 15IP1

231999 15IP1