

Garant**HiPer-Drill fej m7, HB7530, Ø D: 9-Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231640 9-X
GTIN	4062406635947
Árucikk kategória	20N

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre. Szállítási idő: 10 munkahét

Minimális rendelési mennyiség: 3 db

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a sztoornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Műszaki leírás

Alapelem méret	9 mm
Sorozat	HiPer-Drill
Cserék / élek száma	1
Előtolás f acélban $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,17 mm/ford,

Ø tartomány	9 - 9,49 mm
Csúcsszög	135 fok
Minőség	HB7530
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
TOOLOX 33	alkalmas	40 m/min	H
TOOLOX 44	alkalmas	35 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
GG(G)	feltételesen alkalmas	80 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		