

Garant**HiPer-Drill fej h7, HB7630, Ø D: 32-Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231650 32-X
GTIN	4062406636647
Árucikk kategória	20N

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre. Szállítási idő: 10 munkahét

Minimális rendelési mennyiség: 3 db

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a sztoornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Műszaki leírás

Előtolás f INOX-ban $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,32 mm/ford,
Alapelem méret	32 mm
Sorozat	HiPer-Drill
Cserék / élek száma	1

Ø tartomány	32 - 32,99 mm
Csúcsszög	135 fok
Minőség	HB7630
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	S
Nedvesen maximum	alkalmas		

Tartozék

Torx Plus® csavar Profil 20IP	231999 20IP
-------------------------------	-------------