

Garant**HiPer-Drill fej n7, HU7810, Ø D: 31-Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231630 31-X
GTIN	4062406635817
Árucikk kategória	20N

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre. Szállítási idő: 10 munkahét

Minimális rendelési mennyiség: 3 db

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a sztoornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Műszaki leírás

Bevonat	bevonat nélkül
Alapelem méret	31 mm
Sorozat	HiPer-Drill
Előtolás f rövid forgácsú aluban	0,51 mm/ford,

Cserék / élek száma	1
Ø tartomány	31 - 31,99 mm
Csúcsszög	135 fok
Minőség	HU7810
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu műanyagok	alkalmas	250 m/min	N
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	150 m/min	N
CuZn	alkalmas	180 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		