

Garant**HiPer-Drill fej m7, HB7725, Ø D: 20-Xmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231660 20-X
GTIN	4062406636937
Árucikk kategória	20N

Leírás**Kivitel:**

Prizmás köszörülésű fúrófej a pontos pozicionálás és stabil elhelyezkedés érdekében. Körfutási pontosság összeszerelt állapotban $\leq 20 \mu\text{m}$. IT9 pontosságú furatokhoz.

Figyelem:

A forgácsolási adatok az $5 \times D$ D alapszerszámra érvényesek.

A vezetőfurat kizárólag azonos típusú forgácsoló betéttel hozza létre. Szállítási idő: 10 munkahét

Minimális rendelési mennyiség: 3 db

Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:

a sztoornózás a megrendelés visszaigazolásának megérkezésétől számított maximum 3 munkanapig lehetséges.

Műszaki leírás

Előtolás f GG(G)-ben	0,38 mm/ford,
Cserék / élek száma	1
Alapelem méret	20 mm
Sorozat	HiPer-Drill

Ø tartomány	20 - 20,99 mm
Csúcsszög	135 fok
Minőség	HB7725
Szerszámanyag	HM
Semi-Standard	igen
Vágóélek száma Z	2
Termék fajtája	Forgácsoló betét fúráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	feltételesen alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
GG(G)	alkalmas	100 m/min	K
Nedvesen maximum	alkalmas		