

**Garant****VHM kontúrmaró, húzó forgácsolás közepes, bevonat nélkül, Ø h10 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209415 10
GTIN	4045197477507
Árucikk kategória	11X

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű keresztfogazás** szálerősítéses műanyagok gazdaságos megmunkálásához. Nagyoló horonymarás.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

5M, 6M, 8M méret: Extra hosszú kivitel.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	2
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	10 mm
Előtolás f szélezéshez PEEK CF30-ban	0,2 mm/ford,
Előtolás f szélezéshez POM GF25-ben	0,3 mm/ford,
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	25 mm
Teljes hossz L	72 mm
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	bevonat nélkül
Fogazás finomsági foka	közepes
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Maróprofil	keresztfogazás
Típus	W
Tűrés névleges $\emptyset$	h10
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5xD szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	sárga
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Kontúrmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	120 m/min	N
POM GF25	alkalmas	120 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	100 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	100 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	120 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	110 m/min	N
GFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
CFK	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------