

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, SmCo₅, Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085922 32
GTIN	2050000965258
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Figyelem:

Becsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Magasság	7 mm
Névleges tartóerő	220 N
Munkadarab felülete	horganyzott
Magasság menettel	15,5 mm
Súly	48 g
Menetes persely	igen
Ø	32 mm
Maximális hőállóság	200 °C

Menet	M5 mm
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M5	085921 M5
---	-----------