



Lefúvató pisztoly, Típus: STAR



Rendelési adatok

Rendelés száma	080120 STAR
GTIN	4047322129336
Árucikk kategória	08A

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű lefúvató pisztoly, **finoman adagolható; 3-szoros fúvási teljesítmény** a hagyományos lefúvató pisztolyokhoz képest.

Univerzálisan használható, 10 bar üzemi nyomásig.

Tartalom:

9 mm-es tömlőcsonkkal és tömlővéggel.

Figyelem:

Hozzávaló lefúvató pisztoly tartót a 080263 H1 és a 955750 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Típus	STAR
Átfolyási érték 6 bar-nál	680 l/min
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Termék fajtája	Pisztoly

Tartozék

Hosszabbító cső lefúvató pisztolyhoz Hossz 300 mm

080134 300