

KÄRCHER**Seprűgép, Típus: KM7030CBP****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Seprűgép elektromos seprűhenger- és oldalkefe meghajtással az egyenletesen jó seprési hatás érdekében balos és jobbos kanyarokban. Univerzális sörték bel- és kültéri tisztításhoz, porszűrő elszívással, robusztus műanyag keret, könnyen beállítható fő seprűhenger és fokozatmentesen állítható oldalsó kefék.

- **Integrált elszívás**
- **Akkumulátoros működtetés**
- **meghajtott oldalsó kefék és seprűhengerek**

Kézi megvezetésű padlótisztító gép változatos felhasználáshoz és különböző méretű padlókhoz. Választhatóan vezetékes vagy akkumulátoros működtetésű kivitelben. Nagy termelékenység és takarékos fogyasztás.

Műszaki leírás

Magasság	1050 mm
Szélesség	770 mm
Hossz	1200 mm
Teljesítményfelvétel	195 W

Akkumulátor-feszültség	12 V
Energiaellátás	Akkus
Maximális üzemidő	150 min
Edény űrtartalma	30 l
Nettó tömeg	48 kg
Munkaszélesség oldalsó seprűkkel	700 mm
Termék fajtája	Padlótisztító készülék