

KÄRCHER**Súroló automata, Típus: BR4522CBP****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078002 BR4522CBP
GTIN	4054278440064
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

Ideális nagyméretű, erősen zsúfolt területekre: nagyon fordulékony, akkumulátoros működtetésű BR 45/22 Bp Pack súroló szívógép. Forgatható kefehenger fej és KART technológia. Kézi megvezetésű padlótisztító gép változatos felhasználáshoz és különböző méretű padlókhoz. Választhatóan vezetékes vagy akkumulátoros működtetésű kivitelben. Nagy termelékenység és takarékos fogyasztás.

Műszaki leírás

Max. felületteljesítmény	1800 m ² /h
Kefézési munkaszélesség	450 mm
Súly tartozékokkal együtt.	51,7 kg
Hossz	970 mm
A frissvíz tartály térfogata	22 l
Min. kefenyomás	100 - 150 g/cm ³

Kefe fordulatszáma	750 - 1000 min ⁻¹
A szennyvíz tartály térfogata	22 l
Teljesítményfelvétel	550 W
Szélesség	550 mm
Magasság	1115 mm
Szívási munkaszélesség	500 mm
Akkumulátor-feszültség	25,2 V
Akkumulátor kapacitás	42 Ah
Energiaellátás	Akkus
Termék fajtája	Padlótisztító készülék