

KÄRCHER**Súroló automata, Típus: BR4010CADV****Rendelési adatok**

Rendelés száma	078001 BR4010CADV
GTIN	4039784541498
Árucikk kategória	07C

Leírás**Kivitel:**

A BR 40/10 C - kategóriájában a leggazdaságosabb gép. A kompakt és erős gép 400 mm munkaszélességgel és 10 l tartály ürtartalommal rendelkezik. Az Advance változat plusz kerékkel és kefe nyomóerő állítással van felszerelve.

Kézi megvezetésű padlótisztító gép változatos felhasználáshoz és különböző méretű padlókhöz. Választhatóan vezetékes vagy akkumulátoros működtetésű kivitelben. Nagy termelékenység és takarékos fogyasztás.

Kefézési munkaszélesség: 400 mm

Szívási munkaszélesség: 400 mm

Hossz: 520 mm

Szélesség: 470 mm

Magasság: 1150 mm

Max. felületteljesítmény: 400 m²/h

Műszaki leírás

Kefézési munkaszélesség	400 mm
Súly tartozékokkal együtt.	30 kg

Szélesség	470 mm
A szennyvíz tartály térfogata	10 l
Teljesítményfelvétel	2300 W
Szívási munkaszélesség	400 mm
Hossz	520 mm
Magasság	1150 mm
A frissvíz tartály térfogata	10 l
Min. kefenyomás	100 g/cm ³
Max. felületteljesítmény	400 m ² /h
Kefe fordulatszáma	1100 min ⁻¹
Hálózati frekvencia	50 Hz
Hálózati feszültség	220 - 240 V
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Padlótisztító készülék