



LED-es asztali lámpa, Típus: 10



Rendelési adatok

Rendelés száma	081408 10
GTIN	4260131239168
Árucikk kategória	08C

Leírás

Kivitel:

Innovatív „Comet” asztali lámpa, a lámpafejnél gesztusvezérléssel a be- és kikapcsoláshoz, valamint a fényerő szabályozáshoz. Ezen felül egy második szenzorral, szintén gesztusvezérléssel a színhőmérséklet módosítható igény szerint. A két szenzor azonnal reagál, ha valamelyik alá tartja a kezét. A karcsú és elegáns, ezüstre eloxált alumínium háznak és a klasszikus fekete, szövettel bevont rugalmas szárnak köszönhetően a lámpa tökéletesen illeszkedik a modern iroda berendezésekhez.

- **Stabil talp.**
- **Egyenletesen homogén és alig tükröződő 120°-os világítás.**
- **A fény a hideg fehértől a meleg fehérig változtatható a lámpafejen lévő szenzorral.**
- **Fokozatmentesen fényerő szabályozható a lámpafejnél, szintén gesztusvezérléssel.**
- **Vakítás és villódzásmentes.**

Műszaki leírás

Égő	LED-es lámpa
Színhőmérséklet	2700 - 5500 K
Világítási teljesítmény	10 W
Energiaellátás	Vezetékes

Fény színe	meleg fehér
Fény színe	hideg fehér
Fény színe	természetes fehér
Teljes magasság	900 mm
Fényáram	960 lm
Világító fej szélessége	30 mm
Világító fej mélysége	210 mm
Világító fej magassága	10 mm
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa