



## LED-es munkaállomás megvilágítás Gesztusvezérléssel, Típus: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	081409 10
GTIN	4260131239366
Árucikk kategória	08C

### Leírás

#### Kivitel:

Innovatív munkaállomás lámpa, a lámpafejnél **gesztusvezérléssel** a be- és kikapcsoláshoz, valamint a fényerő szabályozáshoz. A színhőmérséklet igény szerint módosítható. A lámpa sokoldalúan különböző alkalmazási területeken használható.

- **Erős mágneses talp.**
- **Egyenletes, homogén és alig tükröződő 120°-os világítás.**
- **Vakítás és villódzásmentes.**
- **A fény a hideg fehértől a meleg fehérig változtatható a lámpafejen lévő szenzorral.**

#### Funkció:

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

#### Tartalom:

250 V tápegység.

#### Figyelem:

Hozzávaló asztali szorítót és mágneses tartót a 081418/081419 sz. alatt talál.

### Műszaki leírás

Világítási teljesítmény	10 W
IP védettségi osztály	IP 65
Világító fej mélysége	210 mm
Mágnestalp Ø	66 mm
Súly	760 g
Világító fej magassága	10 mm
Világító fej szélessége	30 mm
Színhőmérséklet	2700 - 5500 K
Teljes magasság	750 mm
Fényáram	960 lm
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Asztali lámpa / munkaállomás lámpa