

**HOLEX**

## HCT digitális mélységmérő tolómérő Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 300mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	418743 300
GTIN	4062406629489
Árucikk kategória	42A

### Leírás

**Kivitel:**

A mérési eredmény jól leolvasható. Leppelt mérőfelületek.  
Bluetooth 5.0. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez és a HCT Windows applikációhoz. Human Interface Device (HID) által is használható.

**Tartalom:**

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

### Műszaki leírás

Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Kalibrálás	A1
Sorozat	HCT
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Mérőszín keresztmetszete	16×4 mm
Energiaellátás	Elemes
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032

Híd hossza	100 mm
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstartomány	0 - 300 mm
Elem típusa	Gombelem
Mérési eltérés E MPE	±0,04 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021000 300
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. mérésstartomány 300 mm	021010 300

## Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
-----------------------------	--------