

HOLEX

HCT digitális mélységmérő tolómérő Bluetooth kapcsolattal, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	418743 150
GTIN	4062406629472
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

A mérési eredmény jól leolvasható. Leppelt mérőfelületek.
Bluetooth 5.0. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez és a HCT Windows applikációhoz. Human Interface Device (HID) által is használható.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

A tartalmazott elemek száma	1
Átkapcsolható leolvasás	0,01 mm
Híd hossza	100 mm
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstartomány	0 - 150 mm

Mérőszín keresztmetszete	16×4 mm
Sorozat	HCT
Elem típusa	Gombelem
Energiaellátás	Elemes
Kalibrálás	A1
Átkapcsolható leolvasás	0,0005 coll
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Szabvány	ISO 13385
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Mélységmérő tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Csavar mélységmérő tartóhoz	412236
-----------------------------	--------