

HOLEX

Digitális tolómérő HCT Bluetooth kapcsolattal és kör keresztmetszetű mélységmérővel, Méréstartomány: 150mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	412792 150
GTIN	4062406629465
Árucikk kategória	42A

Leírás

Kivitel:

Digitális tolómérő **Bluetooth 5.0 kapcsolattal**. Jól leolvasható LCD kijelző. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. Jó fogású felület. Leppelt mérőfelületek. Kompatibilis az opcionális HCT (Hoffmann Group Connected Tools) mobil applikációval. Ingyenesen elérhető Android-hoz és iOS-hez. Human Interface Device (HID) által is használható. Programozható automatikus kikapcsolás, valamint a SLEEP üzemmód programozható automatikus elérése a HCT APP-en keresztül.

Tartalom:

1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Műszaki leírás

Szabvány	ISO 13385
Méréstartomány	0 - 150 mm
Mélységmérő van	igen
Csőrhossz	40 mm
Mélységmérő	Ø 1,6
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 sz. CR2032
Sorozat	HCT
Elem típusa	Gombelem

Energiaellátás	Elemes
Leolvasás	0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
A tartalmazott elemek száma	1
Rádiójeles használat	HCT Mobile App
Rádiójeles használat	HID (Human Interface Device)
Rádiójeles használat	HCT Windows App
Kalibrálás	A1
Leolvasás	0,0005 coll
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Interfész	Bluetooth kapcsolat
Méréstechnika	digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	Edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236