

Garant**HiPer-Drill alapszerszám, 8×D, Ø DC: 39mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 231615 39 |
| GTIN | 4062406641610 |
| Árucikk kategória | 21S |

Leírás**Kivitel:**

- **Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.**
- **A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.**
- **Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.**
- **Szármegettámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.**

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Ajánlás:

Vezetőfurat létrehozása.

Figyelem:

További méretek 50,99 mm Ø-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.

A v_c értékeket 20 %-kal csökkentse.

Az optimális körfutás érdekében használjon hidropasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20-as méret).

Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.

A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. **Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.**

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|--------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Hasznos hossz L_1 | 328 mm |
| Teljes hossz L | 453 mm |

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Lapkacsavar | 231999 25IP |
| Szárhossz L _s | 70 mm |
| Szár Ø D _s | 40 mm |
| Sorozat | HiPer-Drill |
| Ø tartomány D _c | 39 - 40,99 mm |
| Kivitel | 8xD |
| Szár | ISO 9766 |
| Fúrési felhasználás | Ferde megfúrás korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Köteg fúrása korlátozottan |
| Fúrési felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan |
| belső hűtés | igen |
| Termék fajtája | Váltólapkás fúró |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 25IP | 674252 25IP |
| Torx Plus® csavar Profil 25IP | 231999 25IP |