

HELICOIL® Plus  
made by BOLLHOFF**Menetbetét készlet, 100 darabos, 1,5×D, Menetfajta / -méret: M8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	082818 M8
GTIN	4250361212109
Árucikk kategória	04D

**Leírás****Kivitel:**

Metrikus menetbetétek rozsdamentes, rugószerűen kialakított nemesacél huzalból. Szabadon átfutó menetek, a menesztőcsapot a behajtás után a bemélyedésnél kell leválasztani (előírt törési pont). Optimális alak újszerű bevezető résszel, mely lehetővé teszi a betét csavarokhoz hasonló behelyezését és becsavarását.

Nagyszilárdságú, szabadon átfutó HELICOIL® plus menetbetétek **nagy kopásállóságú, csekély menetsúrlódással nemesacélból** szűk tűrésekkel, **nagyon jó felületminőségekkel**, valamint **korrózió- és hőálló tulajdonságokkal**. A rugalmas kialakítás egyenletes teher és feszültségelosztást tesz lehetővé, melynek köszönhetően **tartós** és kiváló minőségű csavarkötések hozhatók létre **minden üzemi terheléshez** (statikus, dinamikus), **ideális erőátvitel mellett**. Egyszerű, gyors szerelés, idomszer szerinti, mindkét oldalról használható belső menet jön létre.

**Funkció:**

IP20: Védett  $\varnothing < 12$  mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

**Felhasználás:**

**Sérült** vagy **elhasználódott menetek gazdaságos javításához** és szerkezeti elemként csekély nyírósilárdságú anyagok **menetpáncélozásához** (pl. alumínium, alumínium-magnézium ötvözetek).

**Figyelem:**

Önbiztosító betétek és más méretek külön rendelésre szállíthatók.

- **Megfelelő dugós idomszereket a menetek ellenőrzéséhez a 486000 sz.-től talál.**
- **Önbiztosító betétek, más méretek és UNC / UNF menetbetétek külön ajánlatkérésre szállíthatók.**

Készlet tartalma: 100

## Műszaki leírás

Készlet tartalma	100
Menetfajta	M8
Menetemelkedés	1,25
Terméknév attribútum	1,5×D
Menetmélység max.	1,5×D
Termék fajtája	Menetbetét

## Tartozék

Behajtó orsó Menetfajta / -méret M8	082808 M8
-------------------------------------	-----------