

Garant**Furatkés stabilizátor 7×D maxi, Típus: 10R****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319469 10R
GTIN	4062406642464
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:**

Kiváló minőségű szerszámacélból készült alaptest, edzett felület és működő felületek.

Előny:

Az összes furatkés típussal használva csökkennek a rezgések és a vibrációk.

Alkalmazható:

Minden szokásos furatesztergakéshez.

Figyelem:

A megfelelő furatkés stabilizátor változat meghatározásához feltétlenül végezze el az ütközés vizsgálatot az eShop-ban szereplő Hoffmann e-Tool adatok vagy a ToolScout segítségével! Az alkalmazott furatkés típus maximum 3×D kinyúlási hossza ajánlott.

Stabilizátor maximális kinyúlása a furatkéssel együtt 10×D.

Műszaki leírás

Rádiusz R	1,2 mm
C	1 mm
Tengely eltolódás	14 mm
Kinyúlási hossz L ₁	70 mm
Szár Ø D ₂	32 mm
Teljes hossz L ₂	129 mm
Szárhossz L _s	53 mm

Vágásirány	jobbos
Ø D ₃	40 mm
Befogási Ø D ₁	10 mm
Belső kiesztergálási mélység max.	7×D
Rezgés	csillapított
Termék fajtája	Furatkés stabilizátor