

Garant**Munkadarab ütköző, 3 dimenziós, Típus: 150****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360432 150
GTIN	4062406640439
Árucikk kategória	31H

Leírás**Kivitel:**

- Fokozatmentes és gyors beállítás.
- M8 felfogó T-anyákhoz vagy közvetlen szereléshez.
- Opcionális maximális kihúzás 30 mm.

Felhasználás:

Maró- és fúrógépeken használható.

Alapanyag:

Eloxált alumínium.

Opcionális tartozék:

T-horonycsapokat M8 menettel lásd a 370520 sz. 12 – 18 méretnél.

Műszaki leírás

S tengelytávolság A	80 - 110 mm
Hozzávaló színkód	TC
Hozzávaló színkód	HiPo
Hozzávaló színkód	LC

Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	Duo
Hozzávaló színekód	Duo Plus
Hozzávaló színekód	T-Rex
Hozzávaló színekód	Titan
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színekód	Basic
Hozzávaló színekód	HD-Allmatic
Hozzávaló színekód	Centro Gripp
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Teljes magasság	210 - 240 mm
Hasznos magasság N	145 - 175 mm
Termék fajtája	Munkadarab ütköző