

Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 13
GTIN	2050000965111
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Magasság	18 mm
Ø	13 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Névleges tartóerő	10 N
Maximális hőállóság	220 °C
Maximális rövidítési méret, hátoldal	7 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

