

## Vészhelyzeti zuhanyzó, Típus: 2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	984160 2
GTIN	662641922396
Árucikk kategória	97S

### Leírás

#### Kivitel:

Padlóra szerelhető vészhelyzeti zuhany kombináció szem- és arczuhannyal. Beltéri használathoz alkalmas. Nyitott nemesacél edény a jobb korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. A vészhelyzeti zuhany a kézikarral működtethető. A szem- / arczuhany a nyomólappal vagy a lábpedállal működtethető. ANSI szabvány szerint. Nemesacél csővezetékekkel.

### Műszaki leírás

Mélység	741 mm
Beépítési helyzet	padlóra szerelve
BSP csatlakozó menet	1.1/4 coll
Magasság	2288 mm
Gyártó jelölése	EXP-18GS/85G(D)
Felhasználási tartomány	Belső
Szélesség	350 mm
Vészhelyzeti zuhanyzó átfolyási értékek	76 l/min

Szem-arczuhany átfolyási értékek	12 l/min
Áramlási nyomás	2 - 6 bar
Áramlási nyomás	29 psi
Termék fajtája	Vészhelyzeti zuhanyzó