

Rúdmágnes illesztési mérettel, SmCo₅, Ø: 13mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085928 13
GTIN	2050000965166
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes 3 – 6-szoros tartóerővel a kemény ferrites mágnesekhez képest.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re**
- **Hőálló maximum 200 °C-ig.**
- **Szamárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	200 °C
Ø	13 mm
Magasság	20 mm
Névleges tartóerő	60 N
Maximális rövidítési méret, hátoldal	6 mm
Munkadarab felülete	Nikkel
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

