

HOLEX**Gombmágnos védőlappal, AlNiCo, Ø: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085946 13
GTIN	4045197372871
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Kerek mágnes osztott tapadófelülettel és furattal.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig hőálló.

Felhasználás:

- Beépítés mutatós műszerekbe.
- Kis fémtárgyak rögzítésére.

Műszaki leírás

Névleges tartóerő	7 N
Ø	13 mm
Magasság	9,5 mm
Rögzítőfurat Ø	4,4 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Gombmágnes

