

Garant**Nagyoló maró, bevonat nélkül, Ø js12 DC: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 192480 16 |
| GTIN | 4045197106438 |
| Árucikk kategória | 11W |

Leírás**Kivitel:**

Hátraköszörült NR profillal. Központon átmenő él mélységre fúráshoz. **Univerzális maró** palástmaráshoz vagy mélységre fúráshoz és azt követő oldalirányú mozgatáshoz.

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Fogak száma Z | 3 |
| Vágóél Ø D _c | 16 mm |
| Előtolás f _z horonymaráshoz acélban < 750 N/mm ² | 0,025 mm |
| Szár Ø D _s | 16 mm |
| Teljes hossz L | 123 mm |
| Élhossz L _c | 63 mm |
| Fogásvételi irány | Vízszintes, ferde és függőleges |
| Szár | DIN 1835 B, h6-tal |
| Tűrés névleges Ø | js12 |
| Spirálszög | 25 fok |
| Sarokletörés szöge | 90 fok |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Szerszámananyag | HSS Co 8 |
| Szabvány | DIN 844 B |

| | |
|----------------|-----------|
| Maróprofil | NR |
| belső hűtés | nem |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Sarokmaró |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------|---------|
| Alu (rövid forgácsú) | feltételesen alkalmas | 83 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 28 m/min | P |
| Acél < 750 N/mm ² | alkalmas | 23 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | feltételesen alkalmas | 23 m/min | P |
| GG(G) | feltételesen alkalmas | 23 m/min | K |
| CuZn | feltételesen alkalmas | 55 m/min | N |
| Uni | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |