

Garant**VHM maró húzó forgácsolás, Gyémánt, Ø h10 DC: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209527 4
GTIN	4045197478306
Árucikk kategória	11Y

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű geometria többféle fogazással az egy műveletben elvégzett rendkívül nagy leválasztási térfogat érdekében.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

Műszaki leírás

Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,08 mm
Fogak száma Z	8
Előtolás f_z horonymaráshoz grafitban	0,03 mm
Előtolás f_z horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,03 mm
Vágóél Ø D_c	4 mm
Szár Ø D_s	6 mm
Teljes hossz L	60 mm
Élhossz L_c	16 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Fogásszélesség a_e marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	190 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	150 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	160 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	350 m/min	N
GFK	alkalmas	190 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	190 m/min	N
Grafit	alkalmas	340 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------