

Rúdmágnes illesztési mérettel, AlNiCo, Ø: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085925 16
GTIN	2050000965128
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt rúdmágnes AlNiCo mágnesmaggal.**
- **Illesztési tűrés h6 külső Ø-re.**
- **Hőálló maximum 220 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Maximális rövidítési méret, hátoldal	5 mm
Ø	16 mm
Magasság	20 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Maximális hőállóság	220 °C
Névleges tartóerő	15 N
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdrögzítő mágnes

