

HOLEX**Rúdmágnes 2 darabos készlet, AlNiCo, Ø×hossz: 8X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	085936 8X25
GTIN	4045197372673
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

- Hengeres alakú, az azonos pólus rovátkával jelölve.
- A mágneses anyag maximum 550 °C-ig (lakk 100 °C) hőálló.
- A rudak egymásra sorolva meghosszabbíthatók.

Műszaki leírás

Hossz	25 mm
Maximális hőállóság	550 °C
Ø	8 mm
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Rúdmágnes