

Garant**VHM maró, Gyémánt, Ø h10 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209515 8
GTIN	4045197467072
Árucikk kategória	11Y

Leírás**Kivitel:**

Csavart, íves alakú vágóél, mely lehetővé teszi szálerősítéses műanyagok alsó és felső szélének **a sorjamentes marását**. Megakadályozza a rétegek szétválását, mivel egyidejűleg fejt ki húzó és nyomó forgácsolást. A marót az anyag keresztmetszetéhez képest középen kell elhelyezni.

Műszaki leírás

Előtolás f_z szélezéshez GFK CFK-ban	0,07 mm
Vágóél Ø D_c	8 mm
Fogak száma Z	6
Húzó élszakasz L_A	11 mm
Szár Ø D_s	8 mm
Teljes hossz L	70 mm
Élhossz L_c	22 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes és ferde
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány

Fogásszélesség a_e marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	190 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	150 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	160 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	350 m/min	N
GFK	alkalmas	190 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	190 m/min	N
Grafit	alkalmas	340 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------