

**Garant****VHM maró húzó forgácsolás, Gyémánt, Ø h10 DC: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209527 10
GTIN	4045197468406
Árucikk kategória	11Y

**Leírás****Kivitel:**

Nagyteljesítményű geometria többféle fogazással az egy műveletben elvégzett rendkívül nagy leválasztási térfogat érdekében.

Jobbspirállal, **húzó forgácsolás** normál használathoz.

**Műszaki leírás**

Fogak száma Z	8
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz grafitban	0,06 mm
Vágóél Ø $D_c$	10 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál	0,2 mm
Előtolás $f_z$ horonymaráshoz GFK CFK-ban	0,06 mm
Szár Ø $D_s$	10 mm
Teljes hossz L	72 mm
Élhossz $L_c$	32 mm
Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Szár	DIN 6535 HA, h6
Tűrés névleges Ø	h10
Sarokletörés szöge	45 fok
Bevonat	Gyémánt
Szerszámanyag	VHM

Szabvány	Gyári szabvány
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	Teli horony fogásmélység $1 \times D$
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Termék fajtája	Sarokmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	190 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	150 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	160 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
Honeycomb szendvics	alkalmas	350 m/min	N
GFK	alkalmas	190 m/min	N
GFK, CFK	alkalmas	190 m/min	N
Grafit	alkalmas	340 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------