


**Garant****VHM kontúrmaró, toló forgácsolás finom, Gyémánt, Ø h10 DC: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	209512 8
GTIN	4045197509833
Árucikk kategória	11Y

**Leírás****Kivitel:**

**Nagyteljesítményű keresztfogazás** szálerősítéses műanyagok gazdaságos nagyoló megmunkálásához.

**Műszaki leírás**

Vágóél Ø D <sub>c</sub>	8 mm
Fogak száma Z	2
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Teljes hossz L	63 mm
Élhossz L <sub>c</sub>	25 mm
Kiegyensúlyozási fok szárral	G 2,5 HA-val
Előtolás f szélezéshez GFK-ban, CFK-ban	0,35 mm/ford,
Sarokletörés szöge	90 fok
Bevonat	Gyémánt
Fogazás finomsági foka	finom
Szerszámanyag	VHM
Szabvány	Gyári szabvány
Maróprofil	keresztfogazás
Tűrés névleges Ø	h10

Fogásvételi irány	Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség $a_e$ marási műveletnél	0,5×D szélezésnél
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	nem
Színes gyűrű	fekete
Szártűrés	h6
Termék fajtája	Kontúrmaró

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	$V_c$	ISO kód
PVDF GF20	alkalmas	200 m/min	N
POM GF25	alkalmas	190 m/min	N
PA 66 GF30	alkalmas	170 m/min	N
PEEK GF30	alkalmas	150 m/min	N
PTFE CF25	alkalmas	180 m/min	N
PEEK CF30	alkalmas	160 m/min	N
Hibrid	alkalmas		
GFK	alkalmas	190 m/min	N
CFK	alkalmas	190 m/min	N
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		

## Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HB	129100 HB
-------------------------	-----------