



## Mágneses tartó, AlNiCo, Típus: 925



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085956 925
GTIN	2050000965470
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

**Fokozatmentesen szabályozható mágneses erő.** A tartó **6 mágneses felülettel** rendelkezik: 3 sík és 3 prizma alakú, melyek 120°-os szögre vannak beállítva.

#### Felhasználás:

Sík és kerek alkatrészek nagy szorítóerejű, merev letámasztása (cső Ø max. 76 mm) különböző szöghelyzetekben.

### Műszaki leírás

Hossz	108 mm
Szélesség	108 mm
Típus	925
Maximális névleges tartóerő	1000 N
Magasság	140 mm
Súly	5,7 kg
Mágnesmag anyaga	AlNiCo
Termék fajtája	Mágneses tartó

