

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 6
GTIN	4062406648398
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Gyűrűmagasság $h_2$	6,9 mm
Pofaszélesség $b$	15,4 mm
Kulcsnyílás	6 mm
Gyűrű $\varnothing D$	17,4 mm
Kulcs hossza $L$	125 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofamagasság $h_1$	4,1 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

