

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 8
GTIN	4062406649517
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	8 mm
Gyűrű Ø D	17,4 mm
Pofaszélesség b	18,4 mm
Gyűrűmagasság h ₂	6,9 mm
Kulcs hossza L	135 mm
Pofamagasság h ₁	4,6 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

