

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 9
GTIN	4062406649524
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyűrű Ø D	20,9 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	7,6 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	5 mm
Kulcsnyílás	9 mm
Pofaszélesség b	21,9 mm
Kulcs hossza L	153 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

