

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 13mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 13
GTIN	4062406649562
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	13 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyűrűmagasság h_2	9,2 mm
Pofaszélesség b	27,9 mm
Gyűrű $\varnothing D$	26,4 mm
Pofamagasság h_1	6 mm
Kulcs hossza L	179 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

