

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 24mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 24
GTIN	4062406649654
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	313 mm
Kulcsnyílás	24 mm
Gyűrűmagasság h ₂	14,5 mm
Pofaszélesség b	51,4 mm
Gyűrű Ø D	46,9 mm
Pofamagasság h ₁	10 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

