

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 21mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 21
GTIN	4062406649630
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcs hossza L	273 mm
Pofamagasság h ₁	9,4 mm
Kulcsnyílás	21 mm
Gyűrűmagasság h ₂	13,7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofaszélesség b	46,4 mm
Gyűrű Ø D	41,9 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

