

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 22
GTIN	4062406649647
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	22 mm
Kulcs hossza L	273 mm
Gyűrűmagasság h ₂	13,7 mm
Gyűrű Ø D	41,9 mm
Pofamagasság h ₁	9,4 mm
Pofaszélesség b	46,4 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

