

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 27mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 27
GTIN	4062406649661
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	27 mm
Kulcs hossza L	358 mm
Pofaszélesség b	56,4 mm
Gyűrű Ø D	52,7 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Gyűrűmagasság h ₂	15,4 mm
Pofamagasság h ₁	10,8 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

