

**Villáskulcs / racsnis csillagkulcs, Kulcsnyílás: 30mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614805 30
GTIN	4062406649678
Árucikk kategória	62A

**Leírás****Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

**Műszaki leírás**

Pofaszélesség b	62,4 mm
Gyűrű Ø D	59,7 mm
Pofamagasság h <sub>1</sub>	11,4 mm
Gyűrűmagasság h <sub>2</sub>	16,6 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Kulcsnyílás	30 mm
Kulcs hossza L	403 mm
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Matt krómozott
Termék fajtája	Csavarkulcs

