

HOLEX**Villáskulcs/racsnis csillagkulcs irányváltós, 15°-ban hajlított, Kulcsnyílás:
9mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	614828 9
GTIN	4062406649739
Árucikk kategória	62A

Leírás**Kivitel:**

Mindkét oldalon különösen könnyű járású, stabil racsnis – átkapcsolható jobbos és balos meghúzáshoz. Mindkét oldalon két különböző kulcsnyílással rendelkezik. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	9 mm
Kulcsnyílás méret	Metrikus
Pofamagasság h_1	5 mm
Pofaszélesség b	21,9 mm
Gyűrűmagasság h_2	7,6 mm
Gyűrű $\varnothing D$	20,9 mm
Kulcs hossza L	153 mm
Csillag helyzete	15 fok
Fogak száma	72
Utánfogási szög	5 fok
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	Matt krómozott
Racsni, irányváltós	igen
Termék fajtája	Csavarkulcs